


E80394



RFID標籤

ID-TAG/174x70x17.6/04



應用		
應用		金屬容器的RFID譯碼
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	860...930; (印度: 865...867 MHz)
存儲大小	[bit]	512
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		Impinj Monza 4QT
標籤標識符 (TID)	[Byte]	64
電子產品代碼 (EPC)		96 bit; (可擴展: 128 Bits)
RFID標準		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	129.4
尺寸	[mm]	70 x 174 x 17.6
材質		外殼: 聚碳酸酯-ABS
注釋		
包裝單位		1 件數

E80394



RFID 標籤

ID-TAG/174x70x17.6/04

其它數據

讀取距離 (m)

DTE80x	3
DTE90x	3.3
ANT860 / ANT960	9
ANT820 / ANT920	2