

QHA200



應用於在生產環境中運行moneo的硬件


moneo appliance

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: QHA210

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

操作moneo產品所需的許可證需單獨購買



- 1 電源
- 2 音頻
- 3 麥克風輸入
- 4 COM接口 x 2
- 5 VGA接口
- 6 DisplayPort接口
- 7 HDMI接口
- 8 USB接口 x 4
- 9 乙太網介面 2
- 10 乙太網介面 1





應用於在生產環境中運行moneo的硬件

moneo appliance

應用		
應用	應用於操作moneo的IT硬件	
	提供內存容量和處理功率	
	預安裝了moneo軟體	
	無需特殊的IT知識即可輕鬆設定	
內容描述	包括應用於設備維護的管理系統	
兼容性	可獨立於IT基礎設施使用	
	可隨時集成在IT網絡架構中	
連接性	應用於感測器和IT網絡的接口	
維護和支持	經由Appliance Management System(設備管理系統)集成的更新 、備份和支持功能	
電氣數據		
工作電壓	[V]	12...24 DC
電流損耗	[mA]	2200; (24 V)
輸出		
影像輸出的數量	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
軟體/編程		
語言	英語	
包含的許可證	appliance management system (AMS)	
注意許可證	硬件綁定; 操作moneo產品所需的許可證需單獨購買	
操作系統	Debian Linux 10	
系統條件		
網頁瀏覽器	Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本: 參見最新發佈說明)	
介面		
通信接口	Ethernet; RS232; USB	
乙太網接口數	2; (GBit)	
R232接口數	2; (可經由BIOS選擇: RS232 / RS485)	
USB接口數	4; (USB 3.0)	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...50
存儲溫度	[°C]	-40...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95; (40 °C 非凝結)
外殼防護等級	IP 67; (下部模塊: IP 21)	
認證/測試		
抗衝擊	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
機械技術數據		
重量	[g]	5653
尺寸	[mm]	85 x 253 x 201
硬體		
晶片組	Intel Q170	
處理器	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
TPM晶片	V 2.0	
BIOS	AMI EFI BIOS	
工作存儲器	8 GB DDR3	

QHA200



應用於在生產環境中運行moneo的硬件

moneo appliance

大容量存儲	128 GB SSD
注釋	
說明	操作moneo產品所需的許可證需單獨購買
包裝單位	1 件數