


E12529



Répartiteur en Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	60 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	37,1
Matières	PUR noir
Matière du corps	PUR, Sans halogène
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces




Répartiteur en Y


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR, Sans halogène; Contacts: doré



Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR, Sans halogène; Contacts: doré

