




應用於對IO-Link設備進行在線和離線參數設定的獨立許可證

moneo configure SA License

停產產品 - 存檔登錄

目前，單機版（SA）做為moneo configure free免費提供

moneo|configure SA



應用

應用

適合在單用戶PC上獨立運行

應用

IO-Link設備的設定和診斷

兼容性

兼容IO-Link Community的最新規範

設備管理

經由網絡搜索或IP尋址輕鬆檢測設備

不受制造商限制的IODD管理

數據管理

集成的參數數據集管理

當連接其它制造商的設備時自動下載IODD

IODD在線搜索功能與IODD數據庫關聯

集成式跨制造商IODD管理



應用於對IO-Link設備進行在線和離線參數設定的獨立許可證

moneo configure SA License

參數設定	ifm IO-Link設備的在線和離線參數設定
	IO-Link設備的跨制造商參數設定(IO-Link v1.1)
	表示主站參數
	經由USB和乙太網主站進行參數設定
	網絡和點對點編程
用戶界面	和瀏覽器一樣的動態用戶界面
	應用於顯示多個過程值的集成式操作臺
	並行顯示過程值和參數
軟體/編程	
語言	德語; 英語; 法語; 意大利語; 西班牙語; 葡萄牙語; 中文; 日語; 韓語; 俄羅斯語
數據載體	下載
許可證類型	一次許可
許可等級	完整版本
系統條件	
最小值 CPU周期	2,3 GHz
CPU核心數量最小值	4
最小值 RAM	8 GB
硬盤內存最小值	1 GB
圖形分辨率最小值 解析度	1920 x 1080 (Full HD)
所需設備介面	USB; LAN Adapter - RJ45
網路卡	Ethernet 1 Gbit
網絡協議	Ethernet TCP/IP
操作系統	Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (僅處於Microsoft支持期限內的版本)
網頁瀏覽器	Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本: 參見最新發佈說明)
另外所需的軟體	moneo software download
機械技術數據	
重量	[g] 0.001