AC1005

Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1027
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.
Este equipo no es directamente compatible.



1 interfaz en serie RS232C
2 interfaz PROFIBUS DP

Campo de aplicación		
Aplicación		utilización como minicontrolador y pasarela
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	22...30 DC; (24 DC ; según MBTP)
Resistencia de aislamiento	[V]	500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	80
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Separación de potencial		sí
Salidas		
Alimentación		AS-i
Interfaces		
Interfaz de comunicación		RS232
RS232		
Número de interfaces RS232		1
Velocidad de transmisión		4800...62400 Baud

AC1005

Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

Tipo de conector		SUB-D
Tipo de utilización		programación
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 20
Parámetros AS-i		
Perfil maestro AS-i		M1
Certificado AS-i		22501
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Materiales		aluminio
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	control de funcionamiento	2 x LED, rojo
		2 x LED, verde
		2 x LED, amarillo
Notas		
Notas		Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.
		Este equipo no es directamente compatible.
Notas		Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.; Este equipo no es directamente compatible.
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

bornes roscados: 5 x

Conexión