




Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 conector de direccionamiento
- 2 LED



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	19,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	100
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 30
Homologaciones / pruebas		
CEM	IEC 62026-2	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		3.0
Modo de direccionamiento ampliado		sí
Perfil AS-i		S-B.A.5
Configuración de E/S AS-i	[hex]	B
Código ID AS-i	[hex]	A.5
Datos mecánicos		
Peso	[g]	98,5
Tipo de montaje		montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	83 x 22 x 45
Materiales		PBT

AC1155



Pasarela AS-i / RS485

AS-i / RS-485 Gateway

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	cortocircuito	LED, rojo

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	no utilizado
TxD	no utilizado
RxD	no utilizado