




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2465
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 75
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado	sí	
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 4	
Salidas		
Alimentación	AS-i	
Número de salidas digitales	4	
Circuito	PNP	
Rango de tensión DC	[V]	10...30; (según MBTP; a través de cable redondo)
Corriente máxima por cada salida	[mA]	2000
Protección contra cortocircuitos	sí	
Separación galvánica	sí	



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80			
Grado de protección			IP 67			
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-8.0				
Configuración de E/S AS-i		[hex]	8			
Código ID AS-i		[hex]	0			
Certificado AS-i		08901				
Asignación de bits de datos		bit de datos	D0	D1	D2	D3
		conector hembra	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Datos mecánicos						
Materiales		PUR				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicación		Disponibilidad		LED, verde		
		función		LED, amarillo		
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
Cable: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²						
Conector: M12; codificación: A						
						



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexión



3	tensión externa -
4	salida de conmutación +
5	conductor de protección (PE)