




## Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule/2x2DI/M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2457

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 suministro de tensión AS-i  
2 resorte de puesta a tierra



### Campo de aplicación

Aplicación	Montaje de campo
------------	------------------

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 242

### Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
------------------------------	---------------------------------

### Entradas

Número de entradas digitales	4; (2 x 2)
Conexión de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200
Corriente de entrada alta [mA]	> 5
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5

# AC2450



## Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule/2x2DI/M12

Punto de conmutación alto [V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

### Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

### Parámetros AS-i

Perfil AS-i	S-0.1				
Configuración de E/S AS-i [hex]	0				
Código ID AS-i [hex]	1				
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	conector hembra	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	pin	4	2	4	2

### Datos mecánicos

Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i
Materiales	PUR

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	función	LED, amarillo

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A

