




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2516
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 campo de rotulación
- 2 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	15...57; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	57; (con alimentación externa: 27 mA)
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Suministro de tensión adicional [V]	24 DC
Suministro de tensión adicional	opcional
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 4
Entradas	
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i / externo
Alimentación de tensión [V]	24



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Corriente máxima total de las entradas	[mA]	500; (con alimentación externa; sin alimentación externa: 100 mA)
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		no
Número de entradas analógicas		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Resolución de la entrada analógica		16 (1 bit = 1 µA)
Salidas		
Alimentación		AS-i
Resolución de la salida analógica		1 µA
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...85
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
Parámetros AS-i		
Direccionamiento AS-i		toma de direccionamiento; posibilidad de direccionamiento por infrarrojos
Perfil AS-i		S-7.3.E
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	3.E
Datos mecánicos		
Peso	[g]	217,2
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano/cable plano con alimentación externa
Materiales		PBT; Junta de estanqueidad: FKM; tornillos: Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo canales AI1...AI4
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	Alimentación del sensor +24V
2	AI + entrada analógica
3	Alimentación del sensor 0V
4	AI - entrada analógica 0V
5	tierra funcional