AC2568

Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5218 o AC2518
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación
2 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos

Campo de aplicación		
Aplicación		Montaje de campo
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	130...180; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	180; (con alimentación externa: 50 mA)
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC
Suministro de tensión adicional		opcional
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas analógicas: 4
Salidas		
Rango de tensión DC	[V]	24; (según MBTP)
Número de salidas analógicas		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Salida analógica de corriente	[mA]	0...20
Carga máx.	[Ω]	600
Protección contra cortocircuitos		sí
Resolución de la salida analógica		16 (1 bit = 1 µA)

AC2568

Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Alimentación de los actuadores en las salidas		AS-i / AUX	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...85	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
Parámetros AS-i			
Direccionamiento AS-i		toma de direccionamiento; posibilidad de direccionamiento por infrarrojos	
Perfil AS-i		S-7.3.6	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7	
Código ID AS-i	[hex]	3.6	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	226	
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano/cable plano con alimentación externa	
Materiales		PBT; Junta de estanqueidad: FKM; tornillos: Acero inoxidable	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Disponibilidad	LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
		errores	LED, rojo
		función	LED, amarillo canales AO1...AO4
Accesorios			
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	AO+ salida analógica
2	n.c.
3	AO- salida analógica 0V
4	n.c.
5	tierra funcional