




Módulo de tarjeta AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W



Campo de aplicación	
Aplicación	carcasa para panel de montaje
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	250
Corriente máxima total [A]	0,2; (corriente total para todas las entradas y salidas alimentadas a través de AS-i: 200 mA)
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas	
Número de entradas digitales	4
Conexionado de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	15...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200
Corriente de entrada alta [mA]	> 3
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto [V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí
Salidas	
Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	4
Circuito	PNP
Corriente máxima por cada salida [mA]	50
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí



Módulo de tarjeta AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Alimentación de los actuadores en las salidas		AS-i	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente [°C]		-25...60	
Grado de protección		IP 20	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 50295	
MTTF [años]		322	
Parámetros AS-i			
Versión AS-i		2.1	
Modo de direccionamiento ampliado		no	
Perfil maestro AS-i		M2; M3; M4	
Perfil AS-i		S-7.0.F	
Configuración de E/S AS-i [hex]		7	
Código ID AS-i [hex]		0.F	
Datos mecánicos			
Peso [g]		115	
Tipo de montaje		Montaje en carcasa Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I6M	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Disponibilidad	LED, verde
Notas			
Notas		La placa también se puede utilizar con una carcasa RMQ22.	
		No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:	
		O-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.	
		Montar el equipo en un lugar protegido contra contacto accidental.	
Cantidad por pack		1 unid.	




Módulo de tarjeta AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m

Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
RD = rojo