




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DO R C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2258

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 60
Corriente máxima total	[A]	6
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 4
Salidas		
Alimentación		AS-i
Rango de tensión DC	[V]	24
Rango de tensión AC	[V]	240
Corriente máxima por cada salida	[mA]	2500
Número de salidas relé		4
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
	EN 50178	



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DO R C

Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-8.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8
Código ID AS-i	[hex]	0
Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables
Dimensiones	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiales		PA; PVC
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		conectores COMBICON:; E70198
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
COMBICON:		
Conexión		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	alimentación externo + (DC) / L1 (AC)
N	alimentación externo - (DC) / N (AC)
O1...O4	salida de conmutación actuador 1...4