


AC2215



Repetidor AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 conector COMBICON con bornes roscados opcional



Campo de aplicación

Aplicación: Extensión de la red AS-i en otros 100 m

Datos eléctricos

Tensión nominal DC	[V]	26,5...31,6
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	2
Control de subtensión		no

Salidas

Alimentación	AS-i
Separación galvánica	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado de protección		IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Datos mecánicos

Carcasa	montaje en carril DIN
Materiales	PA 6.6

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	2 x LED, verde
	cortocircuito	2 x LED, rojo

AC2215




Repetidor AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Notas	
Notas	El prolongador AS-i no ocupa una dirección de esclavo. El número total des esclavos por maestro se mantiene. No se requiere parametrizar.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conexión



A1+	AS-i + ramal 1
A1-	AS-i - ramal 1
A2+	AS-i + ramal 2
A2-	AS-i - ramal 2