


AC5000



Zócalo para módulos AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK



1 pines de contacto



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC

Salidas

Alimentación AS-i

Poder de corte < 2 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Datos mecánicos

Peso [g] 58,7

Tipo de montaje Montaje en carril DIN o panel trasero

Dimensiones [mm] 45 x 80 x 20

Materiales PBT

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

pines de contacto en el módulo superior:

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: