


AC5031



Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET



1 palanca de bloqueo

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC

Salidas

Alimentación AS-i
Poder de corte < 4 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Peso [g] 115,2
Tipo de montaje Montaje en carril DIN o panel trasero
Materiales PBT

Accesorios

Componentes incluidos juntas para cable plano: 2, NBR
prensaestopas: 3
Tapones de protección: 3
tuercas hexagonales: 4
Accesorios (opcionales) tapa., para módulo AS-i, AC3000
accesorio con bornero de tornillo., AC5007

Notas

Notas hasta 4 salidas de cable M20 para cualquier pieza de derivación en T y en cruz
Cantidad por pack 1 unid.

AC5031



Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...2,5 mm²