ANT860

Antena RFID UHF

DTRUHFE_AGRWKOTN04



Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz)
Conexiones de antena		1; (Toma TNC)
Polarización		circular
Potencia de envío ERP	[mW]	1995
Ganancia de antena	[dB]	8,5
Impedancia	[Ω]	50
Rango de detección		
Ángulo de apertura para larga distancia	[°]	65
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2395,5
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	300 x 300 x 79
Materiales		Carcasa: aluminio; Toma TNC: latón / PTFE; Tapa de protección: plástico;
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.