




Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard



Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 6
Entradas	
Número de entradas digitales	6
Corriente de entrada alta [mA]	6
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento default	DeviceID 850

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Presión atmosférica [kPa]	< 106	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 65	

Datos mecánicos

Peso [g]	519	
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 244	
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	estado	1 x LED, verde
	segmento LED	5 x 4 LED

Accesorios


Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060	
	soporte de pared, E89061	
	Adaptador de montaje, E89063	
	soporte con salida de cable lateral, E89064	
	tubo de montaje, E89065	
	tubo de montaje, E89066	
	tubo de montaje, E89067	

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.	
Cantidad por pack	1 unid.	

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

Conexión

1	Entrada digital segmento LED 5
2	no utilizado
3	Entrada digital segmento LED 3
4	Entrada digital segmento LED 2
5	alimentación de tensión
6	Entrada digital segmento LED 1
7	Entrada digital segmento LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje sobre base



DV1520



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

montaje en pared

