


# E10432



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005G04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial Cable apantallado

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 60 DC

Clase de protección III

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm; cable de conexión apantallado: no apantallado

# E10432




## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005G04



### Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón  
BK = negro  
BU = azul  
WH = blanco

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo