

# E10445




## Caja repartidora

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC006

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

# E10445




## Caja repartidora

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

### Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión



# E10445



## Caja repartidora

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

