



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH040MSS0010A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²		
Conexión eléctrica - conector hembra		

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm




E10454



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0010A04

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul
WH =		blanco