


Prolongador

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
-----------------------------	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU
------------	-----

Material del cuerpo	TPU
---------------------	-----

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



E10457




Prolongador

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

