




Prolongador

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC010
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos


Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm





Prolongador

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR / PVC, naranja; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

