




Prolongador

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm






Prolongador

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

