




Conector macho empotrable

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Junta tórica

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 55 DC
-------------------------	-----	---------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Rosca de montaje		PG 13.5
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado




E10472



Conector macho empotrable

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Conexión



BN = Colores de los hilos :
BU = marrón
 azul