E10488

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0003A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC	
Salidas			
Alimentación		PNP	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Grado de protección		IP 67	
Datos mecánicos			
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39	
Materiales		TPU transparente	
Material del cuerpo		TPU, transparente	
Material de la tuerca		latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

E10488

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0003A03

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul