

E10498




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC001

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

| | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 250 AC/DC |
|-------------------------|-----|-------------|

Condiciones ambientales

| | | |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

| | | |
|---------------------|--|-------|
| Grado de protección | | IP 67 |
|---------------------|--|-------|

Datos mecánicos

| | | |
|-------------|------|--------------|
| Dimensiones | [mm] | 15 x 15 x 47 |
|-------------|------|--------------|

| | | |
|------------|--|-----|
| Materiales | | PUR |
|------------|--|-----|

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Material del cuerpo | | PUR |
|---------------------|--|-----|

| | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Material de la tuerca | | zinc conformado a presión, niquelado |
|-----------------------|--|--------------------------------------|

Notas

| | | |
|-------------------|--|---------|
| Cantidad por pack | | 1 unid. |
|-------------------|--|---------|

E10498



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0002A03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul