


# E10611



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación PNP

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca inox (1.4305 / 303)

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)




# E10611



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0020E03

### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul