

E10614




Prolongador

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11386

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 46
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Conexión



Conexión eléctrica - Buchse



Conexión



E10614



Prolongador

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado