

E10620




Conector hembra a cablear

SDOGF030ZDSFKPK

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11552

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos


Dimensiones [mm]	13 x 13 x 44
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca	ZnAl / Ni

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni



E10620



Conector hembra a cablear

SDOGF030ZDSFKPK

Conexión

