


E10646



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0020A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 47

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca inox (1.4305 / 303)

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



E10646



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0020A03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul