

E10655




Prolongador

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC052  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Datos eléctricos                  |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación           | [V]                   | 10...30 DC        |
| Condiciones ambientales           |                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -25...90          |
| Grado de protección               |                       | IP 67             |
| Datos mecánicos                   |                       |                   |
| Materiales                        |                       | PUR               |
| Material del cuerpo               |                       | PUR               |
| Material de la tuerca             |                       | latón, niquelado  |
| Indicaciones / elementos de mando |                       |                   |
| Indicación                        | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                       |                   |
| Cantidad por pack                 |                       | 1 unid.           |



## Prolongador

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

