

E10663




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT002
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68; IP 69K
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 46
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10663



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco