




Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 gris

Campo de aplicación

Versión	Con amplificador
---------	------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	12...40 DC
-----------------------------	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU
------------	-----

Material del cuerpo	TPU
---------------------	-----

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado






Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

