E10721

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC008

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC	
Salidas			
Alimentación		PNP	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90	
Grado de protección		IP 68	
Datos mecánicos			
Dimensiones	[mm]	36 x 15 x 26	
Materiales		PUR	
Material del cuerpo		PUR	
Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

E10721

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005A03

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul