


Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC004

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 68
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Materiales		PUR
------------	--	-----

Material del cuerpo		PUR
---------------------	--	-----

Material de la tuerca		inox (1.4305 / 303)
-----------------------	--	---------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



E10727



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0002A03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul