


E10739



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-25...70

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiales

PVC

Material del cuerpo

PVC

Material de la tuerca

inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10739



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0010E03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul