

# E10742



## Dispositivo de sujeción con tope fijo


FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP

Artículo descatalogado

Fecha de descatalogación: 09/30/2024

Artículos alternativos: E12746

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Versión con tope fijo

### Datos mecánicos

Peso [g]	130,2
Instrucciones de montaje	Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala)
Dimensiones [mm]	M24 x 1,5 / L = 58
Nombre de la rosca	M24 x 1,5
Diámetro interior [mm]	18
Materiales	latón con revestimiento de bronce blanco; Tuercas: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	7; (tuercas de fijación: 40)

### Accesorios

Componentes incluidos Tuercas: 2

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.