

# E10774




## Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11509 o E11658

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 125 AC / < 150 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 35 x 20 x 30

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca PA

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10774



## Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



### Conexión

