



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10786



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0005E03

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BK =

BN =

BU =

Colores de los hilos :

negro

marrón

azul