

E10805




Conector hembra a cablear

SDOAJ040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10013

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

Grado de protección

IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones

[mm]

43 x 25 x 36

Materiales

PBT

Material del cuerpo

PBT

Material de la tuerca

ULTRAMID

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10805



Conector hembra a cablear

SDOAJ040PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 9

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M18, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: ULTRAMID; Contactos: dorado



Conexión

