


E10832



Prolongador

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales TPU

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10832



Prolongador

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión

