


E10846



Prolongador con conector para válvulas

VVDAC040--N00,3E02STAHO20VAN

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación NAMUR

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 15 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 30 x 15 x 39

Materiales TPU; PUR

Material del cuerpo TPU / PUR

Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)

Accesorios

Componentes incluidos tornillo
campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10846




Prolongador con conector para válvulas

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

