


Prolongador con conector para válvulas

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación	NAMUR
------------	-------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 15 DC
-----------------------------	---------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	30 x 15 x 39
Materiales	TPU; PUR
Material del cuerpo	TPU / PUR
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
-----------------------	---------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------




Prolongador con conector para válvulas

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

