


E10855



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0005H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC

Salidas

Alimentación

PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones

[mm]

27 x 15 x 39

Materiales

TPU transparente

Material del cuerpo

TPU, transparente

Material de la tuerca

latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Estado de conmutación

2 x LED, amarillo

Disponibilidad

1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10855



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0005H04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco