


# E10860



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040MSS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Clase de protección         | III               |

### Condiciones ambientales

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90                |
| Grado de protección       | IP 67; (si atornillado) |

### Datos mecánicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiales            | TPU              |
| Material del cuerpo   | TPU              |
| Material de la tuerca | latón, niquelado |

### Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




# E10860



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040MSS0005A04

### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |
| WH = | blanco |