

E10861




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040MSS0002E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11220

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67; (si atornillado)

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	16 x 8 x 26
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10861



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040MSS0002E04

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco