


E10866



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH030MSS0005E03



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 200

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10866



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH030MSS0005E03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo