


E10870



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0005H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, antiadherente	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10870



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0005H04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco