

# E10915



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040SCS0002104

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVW001

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 43
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, antiadherente

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10915



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040SCS0002104

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco