




## Prolongador

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos
-------------------------	--------------------

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...55 DC
Clase de protección	III

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

## Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E10925




## Prolongador

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

